

**Garant****Zsugorbefogó karcsú, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302333 4
GTIN	4045197504746
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!
- Extra karcsú felépítés (kisebb zavaró kontúr).

**Felhasználás:**

- Megmunkálások a szerszám- és formagyártásban.
- Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	4 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Külső Ø D	25 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 16/4 mm	302410 16/4
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40