

duMONT**Üregelő túske készlet HSS, komplett, fatokban JS9 tűrés, Típus: 16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290400 16-18
GTIN	662600445003
Árucikk kategória	29J

Leírás**Kivitel:**

A 290405 sz. **HSS** üregelő tuskékból álló készlet a szükséges 290410 sz. betétekkel és 290415 sz. vezetőperselyekkel. Kiszállítás kiváló minőségű és stabil fa tokban a biztonságos és áttekinthető tárolás érdekében.

Tartalma:

1-1 db 290405 sz. üregelő túske: 16E1; 18E1

1-1 db 290415 sz. vezetőpersely: E1 típus:

52; 54; 55; 56;

58; 60; 62; 65

Figyelem:

- **P9 és H9 illesztések 15 % felárért, a gyártótól szállíthatóak.**
- **Egy löketes üregelő túske készletek külön ajánlatkérésre.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetben talál.**

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Tartozék

VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 55E1 mm	290415 55E1
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 16E1	290405 16E1
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 18E1	290405 18E1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 60E1 mm	290415 60E1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 65E1 mm	290415 65E1