

**Garant****Zsugorbefogó karcsú, SK 50 A = 120, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302342 10
GTIN	4045197505361
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!**
- **Extra karcsú felépítés (kisebb zavaró kontúr).**

**Felhasználás:**

- **Megmunkálások a szerszám- és formagyártásban.**
- **Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.**

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	33,9 mm
Befogó	SK 50 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50