

**Garant****Zsugorbefogó 3°, SK 40 A = 80, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302352 8
GTIN	4045197480019
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr).

**Felhasználás:**

- Elsősorban a szerszám- és formagyártásban.
- Ahol követelmény a kevés zavaró kontúr.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz. Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 304450 sz.

**Figyelem:**

Hosszbeállítás nem lehetséges!

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	21 mm
Befogó	SK 40 A = 80
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40