

Garant**Zsugorbefogó karcsú, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302333 6
GTIN	4045197504760
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!
- Extra karcsú felépítés (kisebb zavaró kontúr).

Felhasználás:

- Megmunkálások a szerszám- és formagyártásban.
- Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Ø D ₂	15 mm
Befogási Ø D ₁	6 mm
Külső Ø D	30,9 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
	308625 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40 308610 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40 308615 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 308660 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/6 mm 302410 20/6

Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm 354235 6-9

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 308785 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 308630 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 308760 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 308820 40

Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40 354225 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 308635 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 308620 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40 308605 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M 308670 40M

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 308806 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 16/6 mm 302410 16/6

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 20/6 mm 302412 20/6

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 308765 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 16/6 mm 302412 16/6

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40 308600 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 308650 40