

Garant**Zsugorbefogó karcsú, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302333 8
GTIN	4045197504777
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!
- Extra karcsú felépítés (kisebb zavaró kontúr).

Felhasználás:

- Megmunkálások a szerszám- és formagyártásban.
- Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogási Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	15 mm
Külső Ø D	30,9 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
	308806 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/8 mm

302415 20/8

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm

354240 6-12

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308801 40

Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm

354236 6-9

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308615 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308802 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/8 mm

302412 25/8

Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm

354235 6-9

Alap számbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40

354225 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 20/8 mm

302412 20/8

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40

308605 40