

**Garant****Zsugorbefogó, SK 50 A = 200, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302355 20
GTIN	4045197288851
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Külső Ø D	41 mm
Befogó	SK 50 A = 200
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm	354240 20-32
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50