

Garant**MicroClamp fúró befogó hengeres, L = 80, Hengeres szár, Típus: 0,2-3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302406 0,2-3
GTIN	4045197556820
Árucikk kategória	31H

Leírás**Kivitel:**

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **Körfutás $\leq 0,005$ mm.**
- **Átvihető nyomaték 7 Nm.**
- **Engedélyezett fordulatszám 60000 1/perc.**
- **Kezelés oldalról.**
- **Engedélyezett meghúzási nyomaték 2 Nm.**
- **Befogási tartomány 0,2 – 3,4 mm.**

Tartalom:

Keresztmarkolatos szorítókulcs, 2. méret.

Műszaki leírás

Befogási tartomány $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
Szár $\varnothing d$	16 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
Külső $\varnothing D$	19 mm
Szártűrés	h6
Befogó	Hengeres szár
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 18000 min ⁻¹ -nél
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Mikro fúrótokmány

