

Garant**MicroClamp fúró befogó hengeres, L = 100, Típus: 0,2-3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302407 0,2-3
GTIN	4045197556837
Árucikk kategória	31H

Leírás**Kivitel:**

- Jobb és bal forgásirányhoz.
- Körfutás $\leq 0,005$ mm.
- Átvihető nyomaték 7 Nm.
- Engedélyezett fordulatszám 60000 1/perc.
- Kezelés oldalról.
- Engedélyezett meghúzási nyomaték 2 Nm.
- Befogási tartomány 0,2 – 3,4 mm.

Tartalom:

Keresztmarkolatos szorítókulcs, 2. méret.

Műszaki leírás

$\varnothing D_2$	12 mm
Befogási tartomány $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
Szár $\varnothing d$	16 mm
Külső $\varnothing D$	19 mm
Szártűrés	h6
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 18000 min ⁻¹ -nél
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Mikro fúrótokmány

