

**Hidroplasztikus hosszabbító, L = 150 mm, Szár Ø d / befogási Ø D1: 20/20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302375 20/20
GTIN	2050001740953
Árucikk kategória	33W

Leírás**Kivitel:**

Axiális hosszúság-beállítással. Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.

Felhasználás:

Hidroplasztikus- és szorítópatronos befogókhoz alkalmas.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

Állítási út V	10 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Szár Ø d	20 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
L ₁	51 mm
Menet M	M16×1
Külső Ø D	31,5 mm
Teljes hossz L	150 mm
Terméknév attribútum	L = 150 mm
Termék fajtája	Hidroplasztikus befogótkmány tartozékok

Tartozék

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 4 mm	302155 4
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 6 mm	302155 6
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 5 mm	302155 5
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 14 mm	302155 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 8 mm	302155 8