

Garant**Zsugorbefogó, SK 50 A = 200, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302355 32
GTIN	4045197288875
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Befogási Ø D ₁	32 mm
Ø D ₂	44 mm
Külső Ø D	53 mm
Befogó	SK 50 A = 200
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm	354240 20-32
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Alap szárszám befogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50