

**Hidroplasztikus hosszabbító, L = 150 mm, Szár Ø d / befogási Ø D1: 32/20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302375 32/20
GTIN	2050001740960
Árucikk kategória	33W

Leírás**Kivitel:**

Axiális hosszúság-beállítással. Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.

Felhasználás:

Hidroplasztikus- és szorítópatronos befogókhoz alkalmas.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

Menet M	M16×1
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Szár Ø d	32 mm
Állítási út V	10 mm
L ₁	51 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
Külső Ø D	31,5 mm
Teljes hossz L	150 mm
Terméknév attribútum	L = 150 mm
Termék fajtája	Hidroplasztikus befogótkmány tartozékok

Tartozék

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302175 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 18 mm	302175 18
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 25 mm	302175 25
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302180 16
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302180 10
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302175 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 18 mm	302180 18
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302180 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302175 12
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302180 6
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 20 mm	302180 20
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302175 6
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302180 12
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302175 10
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 20 mm	302175 20
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302180 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 25 mm	302180 25
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302175 8