

Garant**Furatkés, HM, balos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 85/S5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	GPCT S5010.
Lapkaméret	5 mm
Középtolódás L_3	6,4 mm
Kés ISO kódja	E08K SGLPR/LS5
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	10,72 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 6
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L_2	7,49 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár $\varnothing D_s$	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 6	269028 6
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500