

Garant**Furatkés HM, balos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 85/S4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268716 85/S4
GTIN	4045197545787
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Lapkaméret	4 mm
Középtolódás L ₃	4,5 mm
Kés ISO kódja	E08K SCLDR/LS4
Váltólapka csavar készlet	269028 10
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	9,05 mm
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	7,49 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 10	269028 10
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200