

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 65/S5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Nyak szélessége L ₄	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 6
Lapkaméret	5 mm
Fejhossz L ₁	25 mm
Hozzávaló váltólapka	GPCT S5010.
Kés ISO kódja	AH0712H SGLPR/LS5
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	9,15 mm
Középtolódás L ₃	5,6 mm
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L ₂	11,15 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 6	269028 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500