

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 50/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268812 50/07
GTIN	4045197591982
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 12
Középtolódás L ₃	3,71 mm
Hozzávaló váltólapka	TDAT 07010.
Lapkaméret	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	7,06 mm
Kés ISO kódja	AH06X STLDR/L07
Teljes hossz L	75 mm
Befogási magasság L ₂	5,54 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	6 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 12	269028 12
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500