

Garant**Furatkés HM, balos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 75/07mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 268826 75/07 |
| GTIN | 4045197562661 |
| Árucikk kategória | 21V |

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 269028 12 |
| Középeltolódás L ₃ | 3,71 mm |
| Kés ISO kódja | E06J STLDR/L07 |
| Hozzávaló váltólapka | TDAT 07010. |
| Lapkaméret | 7 mm |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 7,06 mm |
| Teljes hossz L | 110 mm |
| Befogási magasság L ₂ | 5,54 mm |
| Beállítási szög κ | 95 fok |
| Szár Ø D _s | 6 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | balos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D |
| Szerszámanyag | HM |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Váltólapka csavar készlet Típus 12 | 269028 12 |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6 | 674248 TX6 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |