

**Garant****Furatkés HSS, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 66/S5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268722 66/S5
GTIN	4045197545800
Árucikk kategória	21V

**Műszaki leírás**

Középtolódás L <sub>3</sub>	6,4 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	10,72 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 6
Fejhossz L <sub>1</sub>	32 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	8 mm
Lapkaméret	5 mm
Hozzávaló váltólapka	GPCT S5010.
Kés ISO kódja	AH0812H SGLPR/LS5
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11,15 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 6	269028 6
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500