

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 66/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	TDAT 07010.
Középeltolódás L ₃	4,8 mm
Kés ISO kódja	AH08H STLDLDR/L07
Váltólapka csavar készlet	269028 12
Lapkaméret	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	9,14 mm
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L ₂	7,49 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 12	269028 12
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500