

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 65/S5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 6
Kés ISO kódja	AH0812H SGSPR/LS5
Hozzávaló váltólapka	GPCT S5010.
Lapkaméret	5 mm
Fejhossz L_1	32 mm
Középtolódás L_3	6,4 mm
Nyak szélessége L_4	8 mm
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L_2	11,15 mm
Beállítási szög κ	45 fok
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 6	269028 6
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500