

Garant**Furatkés HSS, balos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 65/S5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	9,15 mm
Kés ISO kódja	AH0712H SGLPR/LS5
Középtolódás L_3	5,6 mm
Hozzávaló váltólapka	GPCT S5010.
Váltólapka csavar készlet	269028 6
Fejhossz L_1	25 mm
Lapkaméret	5 mm
Nyak szélessége L_4	7 mm
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L_2	11,15 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	5xD
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 6	269028 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500