

duMONT**Ékhorony üregelő túske HSS JS9 tűrés, Típus: 5B1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290420 5B1
GTIN	662600555122
Árucikk kategória	29J

Leírás**Kivitel:**

4B1 – 8C1 méret plusz 45°-os élettöréssel.

Éles horonyélek sorjázásához.

Felhasználás:

DIN 6885 szerinti ékhoronyok gazdaságos készítéséhez egy lökettel.

Figyelem:

- **2A mérethez kérjük a 290405 2A számot használja.**
- **P9 és H9 illesztés külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **1/3 és 2/3 löket után a nyomórudat kicsit meg kell emelni – ekkor az üregelő túske automatikusan beáll.**

Szerszámanyag: HSS

Túskehossz: 273 mm

Ékhorony szélessége: 5 mm

Ékhorony mélysége: 2,3 mm

Furat Ø-höz DIN 6885 szerint: 12 - 17 mm

Üregelési hossz acélban: 8 - 40 mm

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz: 600 kg

Műszaki leírás

Ékhorony mélysége	2,3 mm
Furat Ø-höz DIN 6885 szerint	12 - 17 mm
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz	600 kg
Tüskehossz	273 mm
Ékhorony szélessége	5 mm
Hátszélesség	6,46 mm
Üregelési hossz acélban	8 - 40 mm
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		