

**ER szorítópatron, ER 25, Névleges befogási Ø d: 4mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308963 4      |
| GTIN              | 4069515024280 |
| Árucikk kategória | 32Z           |

**Leírás****Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

**Figyelem:**

A **befogó Ø áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb**, pl. Ø 10 – 9 mm, **kivéve az Ø 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm).**

ER16, ER25 és ER32 szorítópatronok tömítés nélkül col méretekben is kaphatóak az eShop-ban.

**Műszaki leírás**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Befogó              | ER 25         |
| Körfutási pontosság | ≤ 10 µm       |
| Típus               | 430 E         |
| Külső Ø D           | 26 mm         |
| Teljes hossz L      | 34 mm         |
| Termék fajtája      | Szorítópatron |