

Garant**Furatkés HSS, balos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 66/S5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268726 66/S5
GTIN	4045197545824
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	6,4 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 6
Fejhossz L ₁	32 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Hozzávaló váltólapka	GPCT S5010.
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	10,72 mm
Lapkaméret	5 mm
Kés ISO kódja	AH0812H SGLPR/LS5
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L ₂	11,15 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	5×D
Szerszámananyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 6	269028 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500