

Garant**Master Mute furatkés A.. SCLCR 95°, a váltólapkákhoz CC..., jobbos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265008 06/04
GTIN	4069515024419
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül. Keménymetall erősítésű szár.

Figyelem:

A furatkés rövidítése akár L_{min} hosszra lehetséges. **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Műszaki leírás

Sorozat	Master Mute
Lapkaméret	4 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	8 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 53
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0401..
Középtolódás L_3	3,5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Kinyúlási hossz L_1	66 mm
Kés ISO kódja	A06X SCLCR/L04
Teljes hossz L	96 mm
Felhasználás módja	jobbos

Száralak	Acél
Rezgés	csillapított
Belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/265008-06/04>