



Fúró-csavarozó akkus fúró-csavarozó



Rendelési adatok

Rendelés száma	070215 M12FDD2-6
GTIN	4058546376697
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.

- **Kefe nélküli POWERSTATE™ motor a nagyobb teljesítmény érdekében kompaktabb felépítés mellett (151 mm hosszú).**
- **REDLINK PLUS™ elektronika az intelligens teljesítmény menedzsment és túlterhelés elleni védelem érdekében.**
- **16 fokozatú elektronikus nyomaték-beállítás külön fúrófokozattal.**

Előny:

REDLINK PLUS™ elektronika.

Tartalom:

2x 12 V / 6,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816 sz., 073827 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	M12FDD-602X
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1700 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Súly	1,5 kg
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
Jellemző felhasználás	Strong
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Akkumulátor kapacitás	6 Ah
Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális nyomaték kemény	44 Nm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Energiaellátás	Akkus
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Fa
Alkalmas anyagok	fém
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Termék fajtája	Fúró-csavarozó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/070215-M12FDD2-6>