

Garant**Master Mute furatkés A.. STFCR 90°, a váltólapkákhoz TC..., jobbos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265024 10/09
GTIN	4069515024808
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül. Keményfém erősítésű szár.

Figyelem:

A furatkés rövidítése akár L_{min} hosszig lehetséges. **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	13 mm
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Teljes hossz L	161 mm
Lapkaméret	9 mm
Kinyúlási hossz L_1	110 mm
Középtolódás L_3	6,8 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 0902..
Kés ISO kódja	A10X STFCR/L09
Sorozat	Master Mute
Váltólapka csavar készlet	269028 39
Beállítási szög κ	90 fok
Csatlakozó menet	M9×0,5

Felhasználás módja	jobbos
Száralak	Acél
Rezgés	csillapított
Belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/265024-10/09>