

**ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 25, Névleges befogási Ø d: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308964 3
GTIN	4069515025034
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

Tömített kivitel szórófejekkel csak névleges Ø-höz.

Műszaki leírás

Befogó	ER 25
Körfutási pontosság	$\leq 10 \mu\text{m}$
Típus	430 E
Külső Ø D	25,7 mm
Teljes hossz L	34 mm
Termék fajtája	Szorítópatron