

**ER szorítópatron, ER 40, Névleges befogási Ø d: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309043 9
GTIN	4069515025584
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

Figyelem:

A **befogó Ø áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb**, pl. Ø 10 – 9 mm, **kivéve az Ø 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm).**

Műszaki leírás

Befogó	ER 40
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	472 E
Külső Ø D	41 mm
Teljes hossz L	46 mm
Termék fajtája	Szorítópatron