

**Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614780 10
GTIN	4069515026079
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Csillag oldal 15°-ban hajlított. Ergonomikus, kézre álló homorú szár. Extra hosszú szár mély területekre. Elsősorban nagy szilárdságú csavarkötésekhez alkalmas nagy nyomatékkal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	10 mm
Maximális pofamagasság h1	5 mm
Kulcs hossza L	190 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	8,5 mm
Csillag helyzete	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs