



LED-EX zseblámpa elemekkel, Típus: 4AAZOOM



Rendelési adatok

Rendelés száma	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett zseblámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.

Ütésálló, por- és vízálló **nagy teljesítményű LED-es lámpák.**

LED-es reflektor technológiával. LED-es kézi- és sisaklámpa zoom funkcióval. A fénysugár fókuszálható (fénycsóva 16° – 33°). Szabadalmaztatott optikai rendszer.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Világítási idő	8 óra
A tartalmazott elemek száma	4
Ház színe	sárga
Fej Ø	35 mm
Fényáram	130 - 165 lm
ATEX zóna	zóna 0
ATEX zóna	zóna 20
Elem típusa	Mignon, AA
Súly	176 g
IP védettségi osztály	IP 67

Teljes hossz	170 mm
Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédett területekhez
Világítási távolság	100 m
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081553 LR6
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR6	081559 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081554 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081552 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081551 LR6