

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár PSC rezgéscsillapító, PSC 50, Szár Ø / hasznos hossz L1: 25/130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265063 25/130
GTIN	4069515026666
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:****Moduláris interfésszel, alkalmas más gyártók rendszereihez (pl. Iscar).**

Ø 50 mm és Ø 60 mm szárkivitel jobbos változatban. Balos változat külön ajánlatkérésre szállítható.

Alkalmazható:

GARANT Master Mute cserélhető fejek 265100 – 265377 sz.

Figyelem:A hasznos hossz az adott cserélhető fej L hosszával meghosszabbodik. **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	165 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 4
Szár Ø	25 mm
Hasznos hossz L ₁	130 mm
Sorozat	Master Mute
Hűtőcsatornák száma	3
Befogó	PSC 50
Rezgés	csillapított

Befogó szabvány	ISO 26623-1
Befogó szabvány	ISO 12164-3
Belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/265063-25/130>