

**Garant****Furatkés, HM, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 75/S5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268732 75/S5
GTIN	4045197545831
Árucikk kategória	21V

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	5 mm
Kés ISO kódja	E06J SGLPR/LS5
Hozzávaló váltólapka	GPCT S5010.
Váltólapka csavar készlet	269028 6
Középtolódás $L_3$	5,6 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	9,15 mm
Teljes hossz L	110 mm
Befogási magasság $L_2$	5,54 mm
Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 6	269028 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500