

**Garant****Furatkés HM, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 85/S4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268712 85/S4
GTIN	4045197545749
Árucikk kategória	21V

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	9,05 mm
Lapkaméret	4 mm
Kés ISO kódja	E08K SCLDR/LS4
Középtolódás $L_3$	4,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 10
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság $L_2$	7,49 mm
Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Szár $\varnothing D_s$	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 10	269028 10
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200