

duMONT**Ékhorony üregelő túske HSS JS9 tőrés, Típus: 8C1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290420 8C1
GTIN	662600555146
Árucikk kategória	29J

Leírás**Kivitel:**

4B1 – 8C1 méret plusz 45°-os élettőrésel.

Éles horonyélek sorjázásához.

Felhasználás:

DIN 6885 szerinti ékhoronyok gazdaságos készítéséhez egy lökettel.

Figyelem:

- **2A mérethez kérjük a 290405 2A számot használja.**
- **P9 és H9 illesztés külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **1/3 és 2/3 löket után a nyomórudat kicsit meg kell emelni – ekkor az üregelő túske automatikusan beáll.**

Szerszámanyag: HSS

Túskehossz: 470 mm

Ékhorony szélessége: 8 mm

Ékhorony mélysége: 3,3 mm

Furat Ø-höz DIN 6885 szerint: 22 - 30 mm

Üregelési hossz acélban: 8 - 50 mm

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz: 1100 kg

Műszaki leírás

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz	1100 kg
Hátszélesség	9,63 mm
Ékhorony szélessége	8 mm
Tüskehossz	470 mm
Üregelési hossz acélban	8 - 50 mm
Furat Ø-höz DIN 6885 szerint	22 - 30 mm
Ékhorony mélysége	3,3 mm
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		