

**Garant****Furatkés, HM, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 85/S5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268732 85/S5
GTIN	4045197562623
Árucikk kategória	21V

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	E08K SGLPR/LS5
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Hozzávaló váltólapka	GPCT S5010.
Középtolódás $L_3$	6,4 mm
Lapkaméret	5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 6
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság $L_2$	7,49 mm
Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Szár $\varnothing D_s$	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 6	269028 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500