

Garant**Furatkés HM, balos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 60/S4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	E04G SCLDR/LS4
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	4,57 mm
Középtolódás L_3	2,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 10
Lapkaméret	4 mm
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Teljes hossz L	90 mm
Befogási magasság L_2	3,58 mm
Beállítási szög κ	97 fok
Szár $\varnothing D_s$	4 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 10	269028 10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200