

**Garant****Furatkés, HM, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 85/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Árucikk kategória	21V

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	13,54 mm
Középtolódás $L_3$	8,15 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 11
Hozzávaló váltólapka	GCCT 06020.
Kés ISO kódja	E10K SGLCR/L06
Lapkaméret	6 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság $L_2$	9,5 mm
Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 11	269028 11
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200