

**Garant****Furatkés HM, balos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 65/S4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Árucikk kategória	21V

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	269028 10
Lapkaméret	4 mm
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	5,94 mm
Kés ISO kódja	E05H SCLDR/LS4
Középtolódás $L_3$	3 mm
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság $L_2$	4,6 mm
Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Szár $\varnothing D_s$	5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 10	269028 10
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200