

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 100/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	GCCT 06020.
Középtolódás L_3	9,15 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 11
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	15,52 mm
Kés ISO kódja	E12M SGLCR/L06
Lapkaméret	6 mm
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L_2	11,33 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Váltólapka csavar készlet Típus 11	269028 11
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200