

**Garant****Furatkés HM, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 85/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268822 85/07
GTIN	4045197562654
Árucikk kategória	21V

**Műszaki leírás**

Közélpeltolódás L <sub>3</sub>	4,8 mm
Hozzávaló váltólapka	TDAT 07010.
Lapkaméret	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	9,14 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 12
Kés ISO kódja	E08K STLDR/L07
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7,49 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 12	269028 12
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500