



Nyomatékkulcs feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 25Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	656220 25
GTIN	4013288219756
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Nagyon robusztus, egykarú nyomatékkulcs (1/2 col meghajtó négyszög) ergonomikus 2 komponensű markolattal és 45 fogas irányváltós racsnival. Az alapértelmezett érték egyszerű beállítását és rögzítését a skálaérték elérésekor hallható és érezhető reteszelés, valamint a fő- és finomskála jó leolvashatósága biztosítja. Jól hallható és érezhető kioldó mechanika a beállított nyomatékérték elérésekor. Jobbos meghúzáshoz. **Mértékegység: Nm, lbfft.**

Funkció:

A kulcs „jelzést adva” (jól hallhatóan és pontosan érezhetően) kiold, és ezután ismét azonnal üzemkész.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

A kijelzett értékhez képest **csak jobbos meghúzás esetén: $\pm 4\%$** .

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Műszaki leírás

A kioldási érték beállítása	beállító skálával
-----------------------------	-------------------

Maximális nyomaték	25 Nm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	222,5 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Skálaosztás, 1 osztás =	0,1 Nm
Nyomatéktartomány	2,5 - 25 Nm
Mérési eljárás	Nyomaték
Teljes hossz L	292 mm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Cserélhető szerszám	Rátűző szerszám
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kijelzés	analóg
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	240 mm
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Súly	515 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	17,5 mm
Méréstechnika	mechanikus
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Visszajelzés	Hangjelzés
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem

Vonszolt mutató

nem

Termék fajtája

Nyomatékkulcs

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/656220-25>