

AEG**Ütvecsavarozó 18 V, akkus ütvecsavarozó, max. csavar Ø M16, szerszámbefogó külső négyszög 1/2 col**

Rendelési adatok

Rendelés száma	074016 BSS18HTF12
GTIN	4058546483005
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Erős 18 V akkus ütvecsavarozó 1/2 col négyszög szerszámbefogóval.

- **A munkaterület megvilágítása LED-del.**
- **Puha bevonatú markolat.**
- **Öv akasztó.**
- **4 fokozatú nyomaték-beállítás, beleértve az AutoStop funkciót kerékanyák optimális meghúzásához és meglazításához.**
- **Kefe nélküli motor.**

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073841 – 073848 sz. alatt talál

Műszaki leírás

Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Súly	3,05 kg

Adatlap

Maximális nyomaték	1220 Nm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Gyártó jelölése	BSS 18HTF12BL-0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Ütésszám	0 - 1900 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG AS típus 18 V
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Termék fajtája	Ütvecsavarozó