

**Kombinált marótüske, SK 40 A = 52, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302500 40
GTIN	4250122600800
Árucikk kategória	36E

Leírás**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszel – **hosszanti hornyú** marókhhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel – **keresztornyú** marókhhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Retesszel, menesztőgyűrűvel és marórögztítő csavarral együtt.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	27 mm
A-méret kinyúlási hossz	52 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	40
Marótüske hossza L ₄	41 mm
Tüske Ø d ₁	40 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40
Menet M	M16
Teljes hossz L	172 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40

Befogási Ø D ₁	40 mm
Befogó	SK 40 A = 52
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm	309860 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 40 mm	309870 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40