

**LOCTITE****Menettömítő szál, 160 m, Gyártó azonosító: 55**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	083312 55
GTIN	4002872013986
Árucikk kategória	04L

## Leírás

### Kivitel:

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkal és sok vegyi termékkel szemben.

**A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez.** A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradványok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

Nem keményedő menettömítő szál, azonnal tömít, DVGW / KTW, WRC által engedélyezett.

### Felhasználás:

**Menettömítő szál** műanyagokhoz és fémekhez a fűtés- és vízvezeték szerelés területén.

### Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

## Műszaki leírás

Gyártó jelölése	LOCTITE 55
Menetmérethez, col	4 coll
Max. M menetmérethez	M110

Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 130 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	59 hónap
Alkalmas anyagok	Műanyag
Alkalmas anyagok	fém
Hossz	160 m
Festék	fehér
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Kémiai alap	PA multifilament
Tulajdonság	Nem szárad
Szilárdsági osztály	Alacsony szilárdságú
Terméknév attribútum	160 m
Termék fajtája	Tömítőszalag