



## Weldon befogó, SK 40, Befogási Ø D1: 12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302420 12
GTIN	4250122600251
Árucikk kategória	36E

### Leírás

**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

### Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	12
Teljes hossz L	143 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Menet M	M16
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogó	SK 40
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm	309900 12