



## Weldon befogó, SK 50, Befogási Ø D1: 32mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302440 32
GTIN	4250122600428
Árucikk kategória	36E

### Leírás

**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

### Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	32
Menet M	M24
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Teljes hossz L	207 mm
Külső Ø D	72 mm
Befogó	SK 50
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 32 mm	309900 32