



Weldon befogó, SK 40, Befogási Ø D1: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302420 16
GTIN	4250122600275
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
Menet M	M16
Teljes hossz L	156 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Külső Ø D	48 mm
Befogó	SK 40
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
	308801 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített
Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 16 mm	309900 16