



Kombinált marótüske, SK 50 A = 55, Tüske Ø d1: 22mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302520 22
GTIN	4250122600824
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszel – **hosszanti hornyú** marókhhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel – **keresztornyú** marókhhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Retesszel, menesztőgyűrűvel és marórögztítő csavarral együtt.

Különleges tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Körfutási pontosság: $\leq 6 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 55 mm

Teljes hossz L: 201 mm

Marótüske hossza L₃ menesztőgyűrűvel: 19 mm

Marótüske hossza L₄: 31 mm

Menet M: M24

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.: 22

Műszaki leírás

Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	22
Tüske Ø d ₁	22 mm
Teljes hossz L	201 mm
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	19 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm

Menet M	M24
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Marótüske hossza L ₄	31 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogási Ø D ₁	22 mm
Befogó	SK 50 A = 55
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 22 mm	309860 22
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 22 mm	309870 22
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50