

**OZ szorító patronos befogó, SK 40, Befogási tartomány: 2-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302460 2-25
GTIN	4250122600039
Árucikk kategória	36E

Leírás**Kivitel:**

Golyóscsapágyazott hollandi anya.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok ISO 10897 szerinti OZ szorítópatronokban való befogásához.

Opcionális tartozék:

OZ szorítópatronok 309540 – 309560 sz., készlet 309562 sz. (462 E típus) 2 – 25 mérethez, körmöskulcs 628400 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	2 - 25 mm
Tartalék felfogó anya 309670 sz.	2 - 25
Menet M	M16
A-méret kinyúlási hossz	66 mm
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.	_58/62
Teljes hossz L	159 mm
Külső Ø D	60 mm
Befogási Ø D ₁	2-25 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	DIN 2080

Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309550 12
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 18 mm	309550 18
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Körmöskulcsbütyökkel Anya külső Ø 58/62 mm	628400 58/62
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309550 16
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 24 mm	309550 24
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 23 mm	309550 23
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 5 mm	309550 5
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 21 mm	309550 21
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 11 mm	309550 11
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 15 mm	309550 15
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 13 mm	309550 13
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 22 mm	309550 22
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309550 6
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309550 10
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309550 8
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 14 mm	309550 14
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 7 mm	309550 7
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
OZ felfogó anya Befogótokmány befogási tartomány 2-25 mm	309670 2-25
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 19 mm	309550 19
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 25 mm	309550 25
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 9 mm	309550 9
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 4 mm	309550 4
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 20 mm	309550 20
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 17 mm	309550 17